

Pressa Idraulica Riscaldata Da 30 Tonnellate Per La Sintesi Avanzata Di Polimeri, La Ricerca Su Batterie A Stato Solido E La Densificazione Ceramica

Numero articolo: XP10



introduzione

La pressa riscaldata da 30 tonnellate di KINTEK offre una compattazione ad alta pressione precisa con raffreddamento ad acqua integrato, controlli di temperatura programmabili e compatibilità con glovebox per la ricerca su elettroliti a stato solido, polimeri e ceramiche. Configurazioni Standard (110 kg) e Pro (150 kg), con raffreddatore a ricircolo opzionale per un raffreddamento rapido.

[Ulteriori informazioni](#)