

Macchina Per Scanalatura E Sigillatura Di Piccoli Condensatori Con Guscio In Alluminio

Numero articolo: CX14



introduzione

La macchina per scanalatura e sigillatura di piccoli condensatori con guscio in alluminio per contenitori $\Phi 16$ offre scanalatura e sigillatura sincronizzate, elevata concentricità, dimensioni stabili, un tempo di attività del 98% e una durata dell'attrezzatura di 500.000 cicli per una produzione efficiente, con bloccaggio automatico, utensili di scanalatura importati e un comodo accesso per l'operatore.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Produzione di piccoli condensatori con guscio in alluminio	Lavora condensatori con guscio in alluminio $\Phi 16$ tramite operazioni coordinate di scanalatura e sigillatura.	Supporta la formatura ripetibile del guscio con meno passaggi di processo separati.
Scanalatura del bordo del condensatore	Crea la scanalatura richiesta sui gusci dei condensatori in alluminio utilizzando un utensile di scanalatura ad alta durezza.	Migliora la durata del processo e supporta una lunga durata dell'attrezzatura.
Sigillatura e flangiatura del condensatore	Esegue la sigillatura rotativa a stampo per l'operazione di sigillatura e flangiatura del guscio.	Fornisce una formatura meccanica controllata e dimensioni dei bordi costanti.
Produzione di componenti per batterie e stoccaggio energetico	Si integra in flussi di lavoro di produzione specializzati che richiedono la formatura compatta di componenti in alluminio.	Offre una soluzione compatta e dedicata per la lavorazione ripetitiva dei gusci.
Produzione pilota e sviluppo di processi	Supporta la produzione su piccola scala o in fase di sviluppo di condensatori con guscio in alluminio.	Combina molteplici passaggi di formatura in un'unica unità per un'efficiente valutazione del processo.
Formati di condensatori personalizzati	Può essere personalizzata per specifiche di condensatori con guscio in alluminio diverse dal formato standard $\Phi 16$.	Aiuta i produttori ad adattare l'apparecchiatura ai requisiti specifici del prodotto.

Parametro	Specifica
Numero articolo prodotto	CX14
Applicazione	Formatura per scanalatura, sigillatura e flangiatura per piccoli condensatori con guscio in alluminio
Condensatore applicabile standard	Condensatore con guscio in alluminio $\Phi 16$
Altre specifiche del prodotto	Personalizzabile
Tasso di operatività	98%
Alimentazione	220 V / 50 Hz
Potenza	0,2 kW
Dimensioni complessive	L300 mm x P240 mm x A570 mm
Peso	Circa 40 kg
Processo di sigillatura e flangiatura	Metodo di sigillatura rotativa a stampo
Operazioni integrate	Scanalatura e sigillatura

Parametro	Specifica
Materiale utensile di scanalatura	Materiale importato
Durezza utensile di scanalatura	Alta durezza
Durata utensili e stampi	Oltre 500.000 cicli in condizioni di utilizzo normale
Metodo di fissaggio del prodotto	Bloccaggio automatico del rivestimento
Guida di alimentazione	Guida lineare di alta precisione