

# Macchina Sigillatrice Per Batterie A Bottone

Numero articolo: PC2NS



## introduzione

La sigillatrice manuale per batterie a bottone di KINTEK garantisce una sigillatura precisa ed ermetica delle batterie CR2032 e LR44. Ideale per laboratori, ricerca e sviluppo e piccole produzioni. Aumenta l'efficienza ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PC2NS
Campo di pressione	0-2T (0-25MPa)
Diametro del pistone	32mm(d) in cilindro d'olio cromato
Manometro	Display digitale 0,00-40,00MPa
Stampo standard	Stampo standard della serie CR20
Stampo di tenuta	Opzionale CR16, CR20, CR24, CR30, ecc.
Pressione di tenuta	Generalmente tra 0,8-1,2 tonnellate
Stampo per la rimozione del guscio	Opzionale CR16, CR20, CR24, CR30, ecc.
Pressione di rimozione del guscio	Generalmente entro 0,4 tonnellate
Dimensioni complessive	210*165*290mm(LX*W*H)
Peso dell'attrezzatura	12Kg

Diagramma delle dimensioni della macchina