

Batteria A Bottone Che Sigilla La Macchina Per Il Laboratorio

Numero articolo: PP2N



introduzione

Aumentate la produzione di batterie a bottone con la sigillatrice elettrica di KINTEK - sigillatura di precisione, 300-600 pezzi/ora, controllo intelligente della pressione. Aumentate subito la resa!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PP2N
Intervallo di pressione	50-1500 kg
Processo di pressurizzazione	Pressurizzazione programmata - mantenimento della pressione programmata - rilascio temporizzato della pressione
Tempo di mantenimento della pressione	0-999 secondi
Conversione della pressione	Il programma converte automaticamente la pressione che lo stampo è in grado di sopportare
Display LCD	Schermo LCD da 4,3 pollici
Stampo di tenuta	Opzionale CR16, CR20, CR24, CR30, ecc.
Stampo per la rimozione del guscio	Opzionale CR16, CR20, CR24, CR30, ecc.
Stampo standard	Stampo di confezionamento standard serie CR20
Dimensioni	220*240*380 (L*L*H)
Alimentazione dell'apparecchiatura	220V (50Hz/60Hz)
Peso dell'attrezzatura	35 kg
Diagramma delle dimensioni della macchina	