

Pressa Idraulica A Caldo Compatta Per Laboratorio Di Batterie A Stato Solido

Numero articolo: MY24



introduzione

Pressa idraulica a caldo compatta da banco progettata per la fabbricazione di batterie a stato solido, la polimerizzazione di compositi polimerici e la laminazione di elettrodi. È dotata di controllo della temperatura PID programmabile fino a 500°C, mantenimento automatico della pressione con sensore ad alta precisione con accuratezza dello 0,2% e interfaccia touchscreen da 7 pollici per risultati riproducibili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Modello	MY24
Temperatura di lavoro dei piatti	0°C a 500°C
Metodo di controllo del riscaldamento	Controllo PID programmabile
Potenza di riscaldamento	3500 W
Dimensioni dei piatti	300 mm × 300 mm
Luce massima tra i piatti (spaziatura)	50 mm
Carico idraulico massimo	da 0 a 200 Ton (regolabile)
Metodo di controllo della pressione	Controllo automatico programmabile
Precisione del sensore di pressione	0,2% della scala completa
Modalità di mantenimento della pressione	Compensazione automatica / soglia regolabile (es. $\pm 0,5\%$ del valore target)
Interfaccia utente	Controller touchscreen da 7 pollici
Requisiti di alimentazione	220 V / 50 Hz
Dimensioni dell'apparecchiatura	650 mm × 500 mm × 850 mm
Peso dell'apparecchiatura	550 kg