

Macchina Termoretraibile Per Pvc A Temperatura Costante Ad Alta Velocità Macchina Per Imballaggio Termoretraibile

Numero articolo: YZ24



introduzione

Macchina termoretraibile per PVC a temperatura costante ad alta velocità e macchina per imballaggio termoretraibile per la lavorazione di pellicole per pacchi batteria, con dissipazione del calore per un funzionamento più sicuro, lunga durata e supporto affidabile del flusso di lavoro in vari ambienti di produzione.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Termoretrazione pellicola PVC pacchi batteria	Restringe la pellicola in PVC attorno ai pacchi batteria assemblati dopo che il pacco è stato preparato per l'imballaggio protettivo.	Fornisce una fase di imballaggio termico dedicata per i flussi di lavoro di produzione dei pacchi batteria.
Ricerca e sviluppo batterie	Supporta prove di imballaggio e sviluppo di processi in cui i pacchi batteria richiedono la termoretrazione della pellicola in PVC.	Consente un movimento regolabile del nastro trasportatore da 1 a 7,5 m/min durante il lavoro di sviluppo.
Linee di assemblaggio batterie	Si integra nel flusso di lavoro di assemblaggio delle batterie come stazione di termoretrazione basata su nastro trasportatore.	Crea una fase di lavorazione definita tra l'applicazione della pellicola e la successiva movimentazione.
Produzione di batterie in piccoli lotti	Elabora lotti di pacchi batteria in un'area di laboratorio o di produzione fissa utilizzando la camera di riscaldamento e il nastro trasportatore specificati.	Combina il riscaldamento dedicato con il trasporto motorizzato del prodotto per un lavoro a lotti organizzato.
Validazione del processo di imballaggio batterie	Fornisce l'attrezzatura per valutare le condizioni di termoretrazione della pellicola in PVC utilizzando una velocità di trasporto regolabile e una zona di riscaldamento dedicata.	Aiuta gli operatori a stabilire un flusso di lavoro operativo adatto per il materiale di imballaggio e il formato del pacco specificati.
Espansione della linea di produzione	Aggiunge una capacità dedicata di termoretrazione della pellicola in PVC alle strutture che eseguono già la fabbricazione o l'imballaggio di pacchi batteria.	Estende il processo di imballaggio senza richiedere un'operazione di riscaldamento manuale separata.

Parametro	Specifica
Numero articolo prodotto	YZ24
Applicazione	Termoretrazione pellicola PVC per pacchi batteria
Alimentazione	380 V, 50 Hz, trifase a quattro fili
Consumo energetico totale	10,5 KW massimo
Dimensioni macchina	1600 A x 610 L x 2700 P mm
Dimensioni camera di riscaldamento	250 A x 480 L x 1600 P mm
Velocità nastro trasportatore	1-7,5 m/min
Potenza tubi riscaldanti	11 KW
Peso macchina	210 Kg