

Laboratorio Di Smontaggio E Sigillatura Delle Batterie A Bottone

Numero articolo: PCKM



introduzione

Gli stampi di precisione per la sigillatura delle batterie a bottone di KINTEK garantiscono risultati ermetici e privi di contaminazione per i laboratori e la produzione. Aumentate l'efficienza con soluzioni durevoli e ad alte prestazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello di strumento	Stampo per la rimozione della batteria a bottone	Stampo per la sigillatura della batteria a bottone
Stampo di smontaggio	CR16, CR20, CR24, CR30 opzionale	CR16, CR20, CR24, CR30 opzionale
Pressione di smontaggio		0,8-1,2Ton
Dimensioni	Φ60*140mm (L*H)	Φ60X140mm (LXH)
Peso	1,85 kg	1,85 kg

Diagramma delle dimensioni dello stampo di tenuta