

Laboratorio Pulsante Batteria Compressa Stampa Stampo Di Tenuta

Numero articolo: PMN



introduzione

Stampo di tenuta di precisione per l'assemblaggio e l'analisi delle batterie a bottone. Acciaio temprato resistente, compatibile con CR16-CR30. Migliora l'integrità e le prestazioni delle batterie. Acquistate subito il vostro!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PMN
Stampo a doppio uso	Sigillatura, apertura e doppio uso
Funzione di tenuta	CR16, CR20, CR24, CR30 opzionale
Pressione di tenuta	0,8-1,2 tonnellate
Funzione di smontaggio	CR16, CR20, CR24, CR30 opzionale
Pressione di smontaggio	
Diagramma della dimensione della pressa idraulica per polveri	