

Stampo Per Pressa A Infrarossi Da Laboratorio Per L'assenza Di Demolding

Numero articolo: PMI



introduzione

Semplificate la preparazione dei campioni all'infrarosso con gli stampi non smontabili di KINTEK: ottenete un'elevata trasmittanza senza smodellare. Ideale per la spettroscopia.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello strumento	PMI-A	PMI-B
Forma del campione		
Materiale della matrice	Carburo di tungsteno	
Durezza del penetratore	HRC68-HRC85	
Dimensione del campione	Φ13 mm(M)	Φ7 mm(M)
Profondità della cavità	10 mm(N)	5 mm(N)
Dimensioni	Φ76*50*70mm (L*L*H)	Φ76*30*70mm(L*L*H)
Peso	0,76Kg	0.35Kg
Diagramma della dimensione della pressa idraulica della polvere		