

# Presse Idraulica A Caldo Da Banco Da Laboratorio Per La Ricerca Su Batterie Allo Stato Solido

Numero articolo: MY12



## introduzione

Scopri la pressa idraulica a caldo da laboratorio per la ricerca su batterie allo stato solido, dotata di riscaldamento a doppia piastra, profilazione automatizzata della pressione e raffreddamento a acqua integrato per una lavorazione dei campioni efficiente e precisa. Ideale per la fabbricazione di pellet di elettrolita e membrane in un design compatto da banco compatibile con la glovebox.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                              | MY12 (Configurazione 220V)                                                                      | MY12 (Configurazione 110V)                                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni Piastra                     | 200 mm × 200 mm                                                                                 | 200 mm × 200 mm                                                                                 |
| Potenza Riscaldamento (Doppia Piastra) | 3000 W                                                                                          | 2100 W                                                                                          |
| Intervallo Temperatura di Lavoro       | Temperatura Ambiente (RT) a 500 °C                                                              | 0 °C a 300 °C                                                                                   |
| Metodo di Controllo Temperatura        | Controllo programmabile indipendente doppia piastra (con velocità di rampa regolabili)          | Controllo programmabile indipendente doppia piastra (con velocità di rampa regolabili)          |
| Intervallo Pressione di Lavoro         | 0 a 40 T                                                                                        | 0 a 40 T                                                                                        |
| Modalità Controllo Pressione           | Profilazione pressione programmabile con mantenimento e rifornimento automatici della pressione | Profilazione pressione programmabile con mantenimento e rifornimento automatici della pressione |
| Precisione Controllo Pressione         | ±0.2 T                                                                                          | ±0.2 T                                                                                          |
| Apertura Massima Piastra               | 50 mm                                                                                           | 60 mm                                                                                           |
| Metodo Raffreddamento Piastra          | Raffreddamento ad acqua circolante                                                              | Raffreddamento ad acqua circolante                                                              |
| Alimentazione                          | AC 220V, 50Hz                                                                                   | AC 110V, 60Hz                                                                                   |
| Dimensioni Fisiche (L×P×H)             | 355 mm × 450 mm × 655 mm                                                                        | 335 mm × 410 mm × 625 mm                                                                        |
| Peso Equipaggiamento                   | 230 kg                                                                                          | 180 kg                                                                                          |