

Pressa Idraulica A Caldo Da Laboratorio Per La Ricerca Sulle Batterie A Stato Solido E I Compositi Polimerici

Numero articolo: MY25



introduzione

Pressa idraulica a caldo compatta da banco per la compattazione di elettroliti per batterie a stato solido, la laminazione di membrane polimeriche e la polimerizzazione di compositi. È dotata di riscaldamento PID programmabile fino a 200°C, pressione idraulica precisa fino a 90 tonnellate e mantenimento automatico della pressione. Ideale per laboratori di scienza dei materiali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Modello	MY25
Temperatura di lavoro delle piastre	0 - 200 °C
Metodo di controllo del riscaldamento	Controllo programmabile PID
Potenza di riscaldamento	3500 W
Dimensioni delle piastre	300 mm × 300 mm
Luce aperta delle piastre (distanza)	50 mm
Intervallo di pressione di lavoro	0 - 90 Tonnellate
Metodo di controllo della pressione	Controllo idraulico PIDS con ripristino automatico
Precisione del sensore di pressione	0,2% della scala full
Controller di sistema	Controller touch screen da 7 pollici
Alimentazione	220 V / 50 Hz
Dimensioni dell'apparecchiatura	650 mm × 550 mm × 650 mm
Peso dell'apparecchiatura	350 kg