


Pressa Idraulica A Caldo Da Laboratorio Per La Preparazione Di Elettroliti Per Batterie A Stato Solido

Numero articolo: ZY03



introduzione

Questa pressa idraulica a caldo da laboratorio compatta e ad alta precisione offre riscaldamento indipendente doppio piastra fino a 300°C, pressione di 5 tonnellate, raffreddamento ad acqua integrato con controllo digitale preciso per la preparazione di elettroliti per batterie a stato solido, laminazione di compositi polimerici e fabbricazione di assemblaggi di membrane elettrodeiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore / Specifica
Modello	ZY03
Temperatura di lavoro	0 - 300°C
Controllo della temperatura	Touch screen da 7 pollici (controllo PID)
Metodo di riscaldamento	Riscaldatore incorporato, riscaldamento indipendente doppia piastra
Potenza di riscaldamento	700W
Dimensioni piastra	120 x 120 mm
Apertura piastra	50 mm
Pressione di lavoro	0 - 5 tonnellate (50 kN)
Precisione di controllo della pressione	±0,05 tonnellate (±0,5 kN)
Mantenimento della pressione	Funzione automatica di mantenimento e reintegro della pressione
Metodo di raffreddamento piastra	Raffreddamento ad acqua circolante
Dimensioni	250 x 230 x 390 mm
Peso	55 kg
Alimentazione	AC 220V, 50Hz
Certificazione	CE