

Presse Idraulica A Caldo Da Laboratorio Per La Ricerca Su Batterie Allo Stato Solido

Numero articolo: MY06



introduzione

Presse idraulica a caldo da banco compatta per la ricerca su batterie allo stato solido, con doppie piastre riscaldate, touchscreen programmabile e preciso controllo della temperatura fino a 300°C e 5 tonnellate di forza. Ideale per la sintesi di elettroliti e la laminazione di elettrodi, con mantenimento automatico della pressione. Certificata CE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Modello	MY06
Temperatura di Lavoro	0 - 300°C
Accuratezza Controllo Temperatura	±1,5°C
Metodo di Riscaldamento	Riscaldatore incorporato, riscaldamento indipendente doppia piastra
Tipo Controller	Touchscreen programmabile (temperatura e pressione)
Potenza Riscaldamento	1600 W
Dimensioni Piastra	120 mm x 120 mm
Apertura Piastra (Luce)	55 mm
Intervallo Pressione di Lavoro	0 - 5 Tonnellate (T)
Accuratezza Controllo Pressione	±0,05 Tonnellate (T)
Funzione Mantenimento Pressione	Mantenimento automatico pressione e compensazione automatica
Dimensioni Attrezzatura	350 mm x 350 mm x 580 mm
Peso Attrezzatura	75 kg
Alimentazione	AC 220V / 60Hz
Certificazione	CE