

Pressa Idraulica A Caldo Da Laboratorio Per L'assemblaggio Di Batterie A Stato Solido E La Ricerca Su Materiali Avanzati

Numero articolo: ZY09



introduzione

Pressa idraulica a caldo compatta da banco per l'assemblaggio di batterie a stato solido e la ricerca su materiali avanzati. Riscaldamento indipendente a doppia piastra fino a 300°C, controllo programmabile tramite touchscreen, stabilizzazione automatica della pressione e raffreddamento rapido ad acqua. Ideale per compositi polimerici, prodotti farmaceutici e fabbricazione di membrane.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Modello	ZY09
Intervallo di temperatura di lavoro	0 - 300 °C
Metodo di riscaldamento	Riscaldatori integrati, riscaldamento indipendente a doppia piastra
Potenza di riscaldamento	1400 W
Dimensioni piastre	180 × 180 mm
Apertura piastre (Luce)	50 mm
Intervallo di pressione di lavoro	0 - 30 T
Precisione di controllo della pressione	±0,15 T
Mantenimento della pressione	Mantenimento automatico della pressione e compensazione in tempo reale
Sistema di raffreddamento	Piastre a raffreddamento rapido tramite refrigeratore ad acqua a circolazione
Alimentazione	AC 110 V / 60 Hz
Controller	Controller di temperatura e pressione programmabile con touchscreen
Dimensioni dell'apparecchiatura	260 × 347 × 422 mm
Peso	150 kg