

Macchina Sigillatrice Manuale Della Batteria A Bottone Per La Sigillatura Delle Batterie

Numero articolo: PC2N



introduzione

Sigillatore manuale di batterie a bottone per una sigillatura precisa e conveniente in laboratorio. Ideale per batterie CR2032 e LR44. Aumenta la sicurezza e prolunga la durata delle batterie. Acquistate subito il vostro!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PC-2N
Campo di pressione	0-2T (0-25MPa)
Diametro del pistone	32 mm (d) in cilindro d'olio cromato
Manometro	Visualizzazione a doppia scala di pressione e pressione
Stampo standard	Stampo standard della serie CR20
Stampo di tenuta	Opzionale CR16, CR20, CR24, CR30, ecc.
Pressione di tenuta	Generalmente tra 0,8-1,2 tonnellate
Stampo di rimozione del guscio	Opzionale CR16, CR20, CR24, CR30, ecc.
Pressione di rimozione del guscio	Generalmente entro 0,4 tonnellate
Dimensioni complessive	210*165*290mm(LX*W*H)
Peso dell'attrezzatura	12Kg

Diagramma delle dimensioni della macchina