

Rivatrice Manuale Per Linguette Per Supercondensatori E Fogli Di Elettrodi Per Batterie Cilindriche

Numero articolo: CX15



introduzione

La rivatrice manuale per linguette per supercondensatori cilindrici e fogli di elettrodi per batterie offre una larghezza dell'elettrodo regolabile, un funzionamento stabile da 500W e una manutenzione semplice per flussi di lavoro affidabili in laboratorio e in produzione che richiedono ambienti di installazione puliti e controllati e alimentazione pneumatica.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Rivettatura linguette condensatori cilindrici	Rivettatura di linguette su prodotti a condensatore cilindrico durante le operazioni di assemblaggio dei componenti.	Fornisce attrezzature appositamente costruite per l'applicazione di rivettatura dei condensatori cilindrici dichiarata.
Assemblaggio supercondensatori	Esecuzione di attività di rivettatura di linguette per supercondensatori in cui è richiesta un'unità manuale alimentata pneumaticamente.	Supporta una fase di assemblaggio del supercondensatore definita con larghezza del foglio dell'elettrodo regolabile.
Rivettatura linguette fogli elettrodi batteria	Rivettatura di linguette associate ai fogli di elettrodi della batteria prima del successivo lavoro di assemblaggio relativo alle celle.	Accoglie la regolazione della larghezza del foglio dell'elettrodo in base ai requisiti del produttore.
Ricerca e sviluppo batterie	Supporto al lavoro di rivettatura controllata delle linguette per la preparazione dei fogli di elettrodi in contesti di R&S sulle batterie.	Combina un funzionamento semplice con un requisito di alimentazione, fonte d'aria e installazione chiaramente specificato.
Laboratori di sviluppo condensatori	Esecuzione di lavori di rivettatura manuale su componenti di condensatori cilindrici e supercondensatori applicabili durante l'attività di sviluppo.	La manutenzione conveniente e le prestazioni stabili si adattano alle attività di elaborazione di laboratorio ricorrenti.
Preparazione componenti elettrodi	Preparazione di componenti di fogli di elettrodi applicabili che richiedono la rivettatura delle linguette come parte di un flusso di lavoro definito.	Aiuta i team a stabilire una stazione di rivettatura manuale dedicata in un ambiente controllato adatto.

Elemento	Specifica
Identificatore del sito	CX15
Uso previsto	Attrezzatura per la rivettatura di linguette su condensatori cilindrici, supercondensatori e fogli di elettrodi per batterie
Modalità operativa	Rivettatura manuale delle linguette
Larghezza foglio elettrodo	Regolabile secondo i requisiti del produttore
Alimentazione elettrica	AC220V / 50Hz
Potenza	500W
Fonte d'aria	5-8kg/cm2
Dimensioni del prodotto	500×400×1200mm
Peso	50KG
Ambiente di installazione: umidità e polvere	Installare in un luogo privo di goccioline d'acqua, vapore, polvere o polvere oleosa
Ambiente di installazione: gas e liquidi	Installare in un luogo privo di gas o liquidi corrosivi o infiammabili
Ambiente di installazione: contaminanti aerei	Installare in un luogo privo di polvere fluttuante o particelle metalliche

Elemento	Specifica
Ambiente di installazione: stabilità	Installare in un luogo solido e privo di vibrazioni
Ambiente di installazione: interferenza elettrica	Installare in un luogo privo di interferenze di rumore elettromagnetico