

Pressa Manuale Per Tappi Di Supercondensatori

Numero articolo: CX12



introduzione

Pressa manuale per tappi di supercondensatori per l'assemblaggio di batterie post-riempimento, che offre un funzionamento compatto e flessibile con una corsa di lavoro di 20 mm, compatibilità con prodotti di 60 mm di diametro e capacità di trasferimento in glovebox per flussi di lavoro di produzione di laboratorio efficienti negli odierni ambienti di ricerca elettrochimica avanzata in tutto il mondo.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Assemblaggio di supercondensatori	Pressatura dei tappi dopo il riempimento di elettrolita durante l'assemblaggio delle celle dei supercondensatori.	Fornisce una postazione manuale dedicata per l'operazione di post-riempimento specificata.
Assemblaggio in laboratorio di batterie	Supporto alla fase di pressatura dei tappi dopo il riempimento delle batterie nei flussi di lavoro di assemblaggio su scala di laboratorio.	Le dimensioni compatte aiutano a preservare il prezioso spazio di lavoro in laboratorio.
R&S elettrochimica	Elaborazione di batterie o supercondensatori prototipo durante le attività di ricerca e sviluppo.	Il funzionamento manuale si adatta a programmi di sviluppo flessibili e alle mutevoli esigenze dei campioni.
Preparazione celle in glovebox	Spostamento dell'unità attraverso una camera di trasferimento glovebox da Phi360 mm per flussi di lavoro in ambiente controllato compatibili.	Consente un posizionamento pratico laddove sia disponibile il diametro della camera di trasferimento indicato.
Elaborazione di prodotti di piccolo formato	Gestione di prodotti con un diametro di 60 mm nel formato standard applicabile.	Fornisce agli acquirenti un punto di partenza definito per i controlli di compatibilità tra prodotto e attrezzatura.
Progetti con formato cella personalizzato	Configurazione dell'attrezzatura per diametri di prodotto al di fuori della compatibilità standard dichiarata.	Supporta l'adattamento alle dimensioni specifiche del prodotto di batteria o supercondensatore dell'applicazione.

Parametro	Specifica
Numero articolo	CX12
Uso principale	Pressatura di tappi dopo il riempimento di elettrolita in batterie e supercondensatori
Tipo di funzionamento	Manuale
Corsa di lavoro	20 mm
Dimensioni esterne	L200 x P200 x A450 mm
Peso	15 kg
Diametro prodotto adatto standard	60 mm
Personalizzazione	Disponibile per i requisiti di diametro del prodotto
Compatibilità trasferimento glovebox	Può passare liberamente attraverso una camera di trasferimento glovebox con diametro Phi360 mm