

Pressa Idraulica Calda Da Laboratorio Programmabile Per La Produzione Di Batterie A Stato Solido

Numero articolo: MY01



introduzione

Pressa idraulica calda con forza di 75 tonnellate, controllo di pressione programmabile, riscaldamento a doppia zona fino a 300°C, ideale per la consolidazione dell'elettrolita di batterie a stato solido, la polimerizzazione di compositi polimerici, la laminazione di elettrodi. Caratteristiche: compensazione automatica della pressione, velocità di rampa regolabili, raffreddamento ad acqua, opzioni personalizzabili, certificazione CE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro Tecnico	Specifica
Modello	MY01
Forza Massima	75 Tonnellate (750 kN)
Metodo di Controllo Pressione	Controllo programmabile con velocità di rampa
Precisione Controllo Pressione	±0,5% della scala piena
Compensazione Pressione	Mantenimento e reintegro automatici
Temperatura di Lavoro Piani	Da 0°C a 300°C
Controllo Riscaldamento Piani	Riscaldamento indipendente a doppio piano, PID programmabile con velocità di rampa
Dimensioni Piani	500 mm × 500 mm
Distanza di Apertura Piani (Luce del Giorno)	100 mm
Metodo di Raffreddamento Piani	Raffreddamento ad acqua circolante
Alimentazione Elettrica	110V / 60Hz
Dimensioni di Installazione	1200 mm × 800 mm × 1550 mm
Peso Attrezzatura	Circa 1300 kg