

Pressa Idraulica A Caldo Da Laboratorio Per Batterie Allo Stato Solido E Compositi Polimerici

Numero articolo: ZY08



introduzione

Pressa idraulica a caldo da banco per laboratorio progettata per la lavorazione di batterie allo stato solido e materiali compositi polimerici. Offre un controllo preciso della temperatura fino a 300°C, riscaldamento a doppia zona e pressione idraulica fino a 30 tonnellate per la fabbricazione uniforme di pellicole sottili e pellet. Ideale per la ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro Tecnico	Specifiche / Valore
Modello	ZY08
Dimensioni Piatti	300 mm × 300 mm
Range di Pressione di Lavoro	0 - 30 Tonnellate (0 - 300 kN)
Precisione Controllo Pressione	±0.5 MPa
Mantenimento e Compensazione Pressione	Idraulico manuale con valvola opzionale di stabilizzazione automatica della pressione
Temperatura di Lavoro Piatti	Ambiente a 300 °C
Potenza Riscaldamento	2 × 1500 W
Metodo di Raffreddamento Piatti	Raffreddamento ad acqua circolante (compatibile con refrigeratore d'acqua esterno)
Alimentazione	220-230 V / 50 Hz
Dimensioni Attrezzatura	458 mm × 480 mm × 466 mm
Peso	260 kg