

Pressa A Caldo Da Laboratorio Per Elettroliti A Stato Solido E Compositi Polimerici

Numero articolo: MY17



introduzione

Sistema compatto di pressatura termica ad alta precisione per la preparazione di pellet di elettroliti per batterie a stato solido e la reticolazione di compositi polimerici. Azionamento servo a olio libero con doppio riscaldamento indipendente programmabile fino a 300°C e controllo preciso della pressione fino a 2 tonnellate. Ideale per ambienti di ricerca in camera bianca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Modello	MY17
Intervallo di Pressione di Lavoro	0 a 2 T (Azionato da motore servo)
Metodo di Controllo della Pressione	Controllo pressione programmabile / controllo mantenimento pressione
Accuratezza Controllo Pressione	±2 kg
Intervallo Temperatura Riscaldamento Piatti	0 a 300 °C
Sistema di Controllo Riscaldamento	Controllo programmabile indipendente doppio piatto, con controllo velocità di rampa
Potenza di Riscaldamento Nominale	1500 W
Dimensioni Piatti di Riscaldamento	150 × 150 mm
Luce tra i Piatti di Riscaldamento	50 mm
Tipo di Controller	Controller touchscreen da 7 pollici
Metodo di Raffreddamento Piatti	Raffreddamento ad acqua circolante
Requisiti Alimentazione	AC 230V / 50Hz
Certificazione	CE