


Laboratorio Di Ricerca Su Batterie Allo Stato Solido Pressa A Caldo Idraulica

Numero articolo: ZY14



introduzione

Questa pressa a caldo idraulica di laboratorio offre un controllo preciso della temperatura e della pressione per la ricerca sulle batterie allo stato solido, con doppie piastre riscaldate fino a 300°C, forza di 10 tonnellate, raffreddamento ad acqua integrato per una rapida stabilizzazione termica, touchscreen da 7 pollici e mantenimento automatico della pressione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro Tecnico	Valore Specifica
Modello	ZY14
Temperatura di Lavoro Piastra	Ambiente a 300°C
Potenza di Riscaldamento	2800 W
Dimensioni Piastra	200 × 200 mm
Luce di Passaggio (Apertura Piastra)	50 mm
Intervallo Pressione di Lavoro	0 - 10 Tonnellate Metriche (circa 0 - 100 kN)
Accuratezza Controllo Pressione	±0,1 Tonnellata Metrica (±1 kN)
Funzione Mantenimento Pressione	Mantenimento automatico della pressione con micro-compensazione in tempo reale
Metodo Raffreddamento Piastra	Raffreddamento ad acqua circolante
Alimentazione	AC 110V / 60Hz
Interfaccia Controllore	Display touchscreen da 7 pollici
Dimensioni Fisiche	320 × 290 × 420 mm
Peso Netto	100 kg